


E11510



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042MSSFKPG



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)
Uitgangen		
Elektrische uitvoering	PNP	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	28,6
Afmetingen	[mm]	30 x 18 x 35
Materialen	PA (polyamide)	
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E11510



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042MSSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

