




Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	30,743
Montageschroefdraad		M16 x 1,5
Materialen		zinkdrukgiets vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		zinkdrukgiets, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit