


Zelfbedraadbare stekker

SSTGF040MSSFPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

14,9

Afmetingen

[mm]

12 x 12 x 35,5

Materialen

PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11551



Zelfbedraadbare stekker


SSTGF040MSSFPG

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,14...0,38 mm²; Aderisolatie: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelmantel: Ø 3...5 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

