


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...55 DC
----------------------	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler	2
Uitvoering connector	M12

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Centrale verdeler

ZDO2H040MSS0010H05

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit