




T-verdeler

T SPLITTER M12/2XUS



Toepassingsgebied

Uitvoering voor druksensoren PNI

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	3
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	38,2
Materialen		PUR

Opmerkingen

Opmerkingen	oriëntatie connectoren A/B horizontaal (bij een verticale sensor)
Verpakkingseenheid	1 stuk

T-verdeler

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrische aansluiting

Aansluiting

