




Inbouwstekker

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 125 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	20,3
Montageschroefdraad		M16
Materialen		zinkdrukgiets vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		zinkdrukgiets, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Inbouwstekker


ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiets, vernikkeld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
WH =	wit
YE =	geel