


E11589



Connector met CAN-Bus afsluitweerstand

SDOGH050ZDAFKPG



Toepassingsgebied

| | |
|------------|------------------------------------|
| Applicatie | CAN-bus; voor mobiele toepassingen |
|------------|------------------------------------|

Omgevingsvariabelen

| | |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
| Beschermklasse | IP 68 |

Mechanische eigenschappen


| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gewicht [g] | 7,7 |
| Afmetingen [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
| Materiaal overwerpmoer | zinkdrukriet, vernikkeld |
| Materiaal afdichting | FKM |

Opmerkingen

| | |
|--------------------|--|
| Opmerkingen | De CAN-bus afsluitweerstand (120 Ω) is met een M12 stecker uitgevoerd. |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 5; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld; Afdichting: FKM; Aandraaimoment: ...0,6 Nm



Aansluiting

