


# E11591



## Verbindingskabel


VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie	Toepassingsgebied in mobiele- en extreme applicaties; CAN-bus
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	50,2
Afmetingen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukriet, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen	ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
	buigradius voor niet bewegende installatie min. 5 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s <sup>2</sup>
	buigcycli > 1 Mio.
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

### Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 5, verguld; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



# E11591




## Verbindingskabel

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 7,2 mm, Afgeschermd; RD / BK: 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) + WH / BU: 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,13 mm) + afscherming: 1 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / getwist

### Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BU =	blauw
RD =	rood
WH =	wit
screen =	afscherming

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Contactpinnen: 5, verguld; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukriet, vernikkeld;

Aandraaimoment: 0,5 Nm

