


Aansluitkabel met stekker male

ASTGH050MSA0002C02



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie	CAN-bus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...80
Opslagtemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	167,8	
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5	
Materialen		PUR	
Materiaal gegoten onderdeel		PUR	
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		buigradius voor niet bewegende installatie	min. 5 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
		buigcycli	> 1 Mio.

Aansluitkabel met stekker male

ASTGH050MSA0002C02

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 6,8 mm, Afgeschermd; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BU =	zwart
RD =	blauw
WH =	rood
screen =	wit
	afscherming