


E11601



Inbouwcontrastekker

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 33

Montageschroefdraad PG 9

Materialen messing vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E11601



Inbouwcontrastekker

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



Aansluiting

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Kleurenschema
volgens DIN 47100 Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel