


T-verdeler

T SPLITTER M12/2XUS



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	3
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	39,7
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Toebehoren

Leveringsomvang		Afsluitdoppen: 1
-----------------	--	------------------

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

T-verdeler

T SPLITTER M12/2XUS

Elektrische aansluiting

Aansluiting



Connector: 1 x M12; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld