


Verbindingskabel met ventielstekker

AVSAC031PLS0005H03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging

ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

21,5 x 18 x 32

Materialen

PP; FKM

Materiaal gegoten onderdeel

PP / FPM

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel met ventielstekker

AVSAC031PLS0005H03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C industriestandaard, haaks; Behuizing: PP / FPM; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BU =	bruin
GN/YE =	blauw
	groen / geel