


Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKPG



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

28,8

Afmetingen

[mm]

18 x 18 x 46

Materialen

PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11657



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

