




Y-verbindingskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC503
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	65
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler		2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Y-verbindingskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

