




T-verdeler

Y-splitter/STM12/2xUS



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor druksensoren PNI
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	3
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	38
Materialen		PUR
Opmerkingen		
Opmerkingen	oriëntatie connectoren A/B verticaal (bij een verticale sensor)	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

T-verdeler

Y-splitter/STM12/2xUS

Elektrische aansluiting

Aansluiting

