


Zelfbedraadbare stekker

SSTGH050VASFPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11859

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 125 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...85

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

20 x 20 x 52

Materialen

PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel

PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11716



Zelfbedraadbare stekker


SSTGH050VASFPKG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Aansluiting

