




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC001

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklasse

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

Beschermklasse

IP 67



Centrale verdeler


ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 118
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12


Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



E11719



Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

