




Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC009
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67



Centrale verdeler


ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 152
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12


Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



E11725



Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

