


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67



Centrale verdeler


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 118
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		4
Uitvoering connector		M12


Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



E11728



Centrale verdeler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

