


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC018

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

Beschermklass

IP 67



Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0005H11

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Aantal poorten centraalverdeler	6
Uitvoering connector	M12

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm





Centrale verdeler

ZDO6H050MSS0005H11

Aansluiting

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel