

Alternatief artikel: EBC011

[illegible]

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	10

Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67



Centrale verdeler


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 152
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M12

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)

E11734



Centrale verdeler

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

