


## Aansluitkabel met connector female

ADOGK190MSS0010H19



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

&lt; 63 AC/DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

8

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...80

Beschermklassse

IP 67

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

2197

Afmetingen

[mm]

26 x 26 x 85

Materialen

PUR zwart

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aandraaimoment

[Nm]

2

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

# E11743



## Aansluitkabel met connector female


ADOGK190MSS0010H19

### Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



# E11743



## Aansluitkabel met connector female

ADOGK190MSS0010H19

### Aansluiting

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |
| GN = | groen         |
| GY = | grijs         |
| PK = | rose          |
| RD = | rood          |
| VT = | violet        |
| WH = | wit           |
| YE = | geel          |