




Aansluitkabel met connector female

ADOAK190MSS0005H19



Toepassingsgebied			
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen	
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning [V]		< 63 AC/DC	
Stroombelasting gezamenlijk [A]		8	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...80	
Beschermklasse		IP 67	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht [g]		1165	
Afmetingen [mm]		51 x 26 x 70	
Materialen		PUR zwart	
Materiaal gegoten onderdeel		PUR	
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld	
Aandraaimoment [Nm]		2	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 2 m/s
		buigcycli	> 500000
		torsiebelasting	± 30 °/m
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	

E11745



Aansluitkabel met connector female


ADOAK190MSS0005H19

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E11745



Aansluitkabel met connector female

ADOAK190MSS0005H19

Aansluiting

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel