


Y-verbindingskabel

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC434

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,111

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal oververpmoer

messing, vernikkeld

Materiaal afdichting

FKM

Aantal poorten
centraalverdelers

2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Y-verbindingskabel

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, zwart transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

