




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
------------------------	--	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-5...70
----------------------	------	---------



Centrale verdeler

ProcessLine SB V4A 5m

Beschermklasse	IP 69K; (Om de beschermklasse te waarborgen, moeten niet benutte aansluitpunten worden afgedicht met de meegeleverde afsluitdoppen.; Aandraaimoment: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
----------------	---

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materialen	schroefdraadbus: 1.4404 (roestvast staal / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beschermkapje: PP	
Materiaal gegoten onderdeel	roestvast staal	
Aantal poorten centraalverdeler	8	
Uitvoering connector	M12	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	16 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	Afsluitdoppen: M12
-----------------	--------------------

Opmerkingen


Opmerkingen	externe spannings verzorging volgens PELV
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf


Connector: 8 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



Centrale verdeler

ProcessLine SB V4A 5m

Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel

E11773

Centrale verdeler

ProcessLine SB V4A 5m

