


Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0005H08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	313,7
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E11807



Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0005H08

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

kleurcodering
volgens DIN EN
60947-5-2

Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
PK =	rose
OG =	oranje
VT =	violet
WH =	wit