


Verbindingskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

