




Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSK



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	11,8
Afmetingen	[mm]	16 x 16 x 54
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		PA 6.6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,14...0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: PA 6.6



E11840



Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040MSSFKSK

Aansluiting

