


E11841



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040PLSFKSK



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 45 AC / < 70 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...60

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 12,1

Afmetingen [mm] 16 x 16 x 51

Materialen PA 6.6

Materiaal overwerpmoer PA 6.6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,14...0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: PA 6.6



E11841

Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040PLSFKSK



Aansluiting

