


Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0010K08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Beschermlasse

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...80

Beschermlasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

677

Afmetingen [mm]

15 x 15 x 43

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female


ADOGH080MSS0010K08

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 6,6 mm, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm;
Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Aansluiting



Kleurenschema volgens DIN 47100

Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel
screen =	afscherming