


## Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042VASFKPG



## Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

## Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4; (...40 °C)

## Uitgangen

Elektrische uitvoering

PNP

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 67; IP 69K

## Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

26,4

Afmetingen

[mm]

38 x 20 x 36

Materialen

PBT; PA (polyamide) transparant

Materiaal gegoten onderdeel

PBT / PA, transparant

Materiaal overwerpmoer

roestvast staal

## Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

## Zelfbedraadbare connector female


SDOAH042VASFKPG

### Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PBT / PA, transparant; Vergrendeling: roestvast staal; Contactpinnen: verguld;  
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



### Aansluiting

