


Aansluitkabel met stekker male

ASTAH050MSS0002H05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC095

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A] 4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklassse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 39 x 15 x 30

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk



Aansluitkabel met stekker male


ASTAH050MSS0002H05

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit