


Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0014B12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	51 x 26 x 58
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 14 m, PUR, zwart, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E11016



Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0014B12

Aansluiting
