


Inbouwadapter voor capacitieve sensoren

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	8
-------------------	-------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	83,7
Afmetingen	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Schroefdraadtype		G 1 1/2
Materialen		Adapter: POM
Aansluiting sensorzijde		Klemadapter Ø 34 mm
Procesaansluiting		schroefdraad G 1 1/2 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------