


Inbouwadapter voor capacitieve sensoren

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O-ring 44 x 2 mm

Toepassingsgebied

Mediumtemperatuur	[°C]	-25...100
Mediumtemperatuur kortstondig	[°C]	-25...110
Drukbestendigheid	[bar]	8

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	79,2
Afmetingen	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Schroefdraadtype		G 1 1/4
Materialen		Adapter: POM; afdichtring: EPDM
Aansluiting sensorzijde		schroefdraad M30 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting		schroefdraad G 1 1/4 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------