


Verbindingskabel

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Beschermklasse

IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

