


Y-verbindingskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Aantal poorten
centraalverdeler

2

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

1 x LED, rood

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Y-verbindingkabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

