


Aansluitkabel met connector female

ADOGB050MSS0002E05



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-5...80
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	137,7
Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		zinkdruk giet

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E11076



Aansluitkabel met connector female

ADOGB050MSS0002E05

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, zwart; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets



Aansluiting

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN/YE =	groen / geel
WH =	wit