




Verbindingskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied			
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij	
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning [V]		10...30 DC	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...90	
Beschermklasse		IP 67	
Mechanische eigenschappen			
Materialen		TPU	
Materiaal gegoten onderdeel		TPU	
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	2 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	



Verbindingskabel

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :
 BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw
 WH = wit

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

