


Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0020E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67; (indien aangesloten)

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	10 x 10 x 31
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



E11097



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0020E03

Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw