



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging

ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 1,5 m, PUR, Halogeen vrij; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

