




Verbindingskabel met ventielstekker

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief




Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging	ja; (VDR)	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Materialen	TPU	
Materiaal gegoten onderdeel	TPU	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Schroef	
	Tag label houder	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Verbindingskabel met ventielstekker

VSGH030MSS0001HDOAB031PLS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, grijs; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

