


E11187



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Toepassingsgebied

Applicatie stroommeting

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...90

Beschermklasse IP 67; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 99,4

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Toebehoren

Leveringsomvang Schroef

Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

