




Inbouwstekker

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Beschermklasse		III
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	11,6
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11190



Inbouwstekker


ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit