


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11601

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[M]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Montageschroefdraad	PG 9
---------------------	------

Materialen	messing vernikkeld
------------	--------------------

Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld
-----------------------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Inbouwcontrastekker

EDOGH080MSS00,5E08

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



Aansluiting

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel