


## Verbindingskabel

VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Materialen	PUR
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld / messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker	
Connector: 1 x M8, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm	

# E11204



## Verbindingskabel


VDOAF040MSS0001H03STGF030MSS



### Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief