


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC050

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	81,6
---------	-----	------



Centrale verdeler

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Materialen	PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel	PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M8

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



E11216



Centrale verdeler

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

