




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	85,8
Materialen	PBT-GF20; messing vernikkeld	
Materiaal gegoten onderdeel	PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld	

E11219



Centrale verdeler

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Aantal poorten centraalverdeler	4
Uitvoering connector	M8

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting


Connector: 1 x M16; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Centrale verdeler

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Aansluiting



Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

