

Aansluitkabel met connector female

ADOAF040VAS0025E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT141

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen	PVC
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------



Aansluitkabel met connector female

ADOAF040VAS0025E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 25 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
WH =	blauw
	wit