



Aansluitkabel met connector female

ADOGF040VAS0010E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 60 AC / < 75 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk [A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

10 x 10 x 31

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Aansluitkabel met connector female

ADOGF040VAS0010E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,6...0,7 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit